

持ち込まない、 持ち込ませない

微細なミストで、
衣服や手荷物について
ウイルスや菌を出入口で除菌

出入口設置用 除菌液噴霧装置

REMOVE



人感センサーで
自動噴霧

非接触による全身ミストで
除菌ができます

多彩な液剤に
対応

※噴霧される液剤については
液剤メーカー様に
お問い合わせください

音声案内で
どなたでも安心

お子様やご年配の方まで
除菌液を噴霧できます

裏面も
CHECK



本機の特徴

- 1 設置場所に合わせて、噴霧角度が異なる「ロビーモード」、「ルームモード」が選択できます。
- 2 噴霧ノズルの上下動速度が任意設定できますので、**噴霧量(密度)を加減調整**できます。
- 3 除菌液補充のタイミングを**警告音と赤色LEDでお知らせ**します。
- 4 噴霧はノズル方式ですので、**噴霧する液種やpHは問いません**。



噴霧時に
LEDが光る

2つの運転モード

シャワーモード

本機正面に予め設定された距離まで近づくと、噴霧ノズルが回転し、つま先から頭上まで除菌液のミストを噴霧するモードです。

間欠運転モード


予め設定された間隔時間ごとに、分数だけ噴霧を繰り返すモードです。



噴射
ノズルが
回転



噴霧液のカバー範囲

本機から噴霧された除菌液は
**高さ2mx幅0.5mx奥行1.5mの
範囲をカバー**します。



噴霧される液剤によっては
顔や手、素肌に掛からないようご注意ください

各部の説明



装置定格

- 霧化方式 2流体ノズル方式
- スプレー能力(最大) 50ml/時
- 電源 AC100 V50・60Hz
- 消費電力(待機時) 3W
- 消費電力(最大) 50W
- 収容ポリタンク量 5,000ml
- 使用温度範囲 5°C~40°C(結露なきこと)
- 寸法 W300×D250mm×H650mm
- 重量 約15kg(給水タンクなし状態)
- 製造元 有限会社エム・ケイ機器

パッケージ内容

- 本体×1台
- 電源ケーブル(1.5m)×1本
- 取扱説明書×1冊

「REMOVE」
youtubeで
チェック!



■お問い合わせ



大栄株式会社